

# CEPILLO PARA PISO CON BLOCK DE PLÁSTICO



## CEPILLO MULTISUPERFICIES



GOOD MANUFACTURING PRACTICES  
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121  
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Cepillo con resistente block de polipropileno estructural con perforación roscada para fijar el bastón y fibra de polipropileno rígido de 1 3/4" (4.44cm) de longitud. Estos cepillos están fabricados con materiales vírgenes y pigmentos de grado alimenticio. Su diseño permite el tallado de manera efectiva en distintas superficies (paredes, zoclos y por debajo de los muebles) sin perder ángulo de contacto.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
1110-M	33 X 14.5 X 10 cm	0.63 kg	12 X 39 X 69 cm	6	4.27 kg	45	207.15 kg	270	450	2700	1080	6480	1170	7020

CARACTERÍSTICAS GENERALES									
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	B	B	B	I	I	B	B	I	I

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	80 °C	130 °C	130 °C	E	E	E	B	E	E	E	E	E	E	S	E

\* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

CÓDIGO					
AZUL	VERDE	NEGRO	ROJO	CAFÉ	BLANCO
+B	+G	+K	+R	+T	+W
					AMARILLO
					+Y

### USOS SUGERIDOS:

Recomendado para la industria alimenticia, permite tallar fácilmente debajo de los muebles y en cualquier tipo de superficie.

### CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde se manejen altas temperaturas.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea.

Se recomienda su uso con el bastón 1905-F.

