

CANALETAS PARA JALADORES



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Se ofrece también la opción de comprar canaletas en acero inoxidable como repuesto en caso de que sufran algún daño pero el mango se encuentre en buen estado. Igualmente, si necesita un utensilio para limpieza de ventanas de mayor o menor superficie, bastará con intercambiar la canaleta. Esto permite manejar dos medidas de jaladores con un sólo mango.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
T01300	30 X 2.5 X 1.27 cm	0.08 kg	5.5 X 15 X 48 cm	25	2.13 kg	336	730.68 kg	8400	3360	84000	8064	201600	8736	218400
T01450	- cm	- kg	5.5 X 15 X 48 cm	25	3.10 kg	336	1056.60 kg	8400	3360	84000	8064	201600	8736	218400

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
CANALETA	HULE	CANALETA	HULE	CANALETA	HULE	CANALETA	HULE	CANALETA	HULE
B	B	E	E	I	S	E	N/A	I	E

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES			DESTILADOS DE PETRÓLEO				
CANALETA	HULE	CANALETA	HULE	CANALETA	HULE	CANALETA	HULE	MANGO	CANALETA	HULE	MANGO	CANALETA	HULE
S	E	S	B	I	S	S	E	E	B	E	I	B	I

USOS SUGERIDOS:

Recomendado para trabajos generales de limpieza de vidrios.

CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda su uso con ácidos y alcalis diluídos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Mango para jalador en acero inoxidable para limpieza de vidrios PULEX.

